




| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: | Guante latex desechable con polvo |
| Modelo: | 56-500 |
| Color: | Translucido |
| Talla: | CH, M, G, EG |
| Descripción: | Guante de látex natural, 4 milésimas de espesor, 9.5" pulgadas de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo. Guante desechable de látex natural, para exámenes no estériles, bajo en polvo, flexible, práctico y cómodo. Más fresco que el guante de vinil. Material aceptado por la FDA, para la manipulación de alimentos. |

Certificado:



Embalaje: 10 dispensadores con 100 piezas c/u

| Material | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Puño: | Rolado |
| Palma: | Látex |
| Dorso: | Látex |
| Visualmente: | No presenta fallas como: deshilados, torcidos, fallas en el ensamble |



| Dimensiones | | CH | M | G | EG |
|-------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Dedo meñique | 55 mm | 55 mm | 57 mm | 65 mm |
| 2 | Dedo anular | 70 mm | 70 mm | 85 mm | 85 mm |
| 3 | Dedo medio | 80 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm |
| 4 | Dedo índice | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 80 mm |
| 5 | Dedo pulgar | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm |
| 6 | Longitud | N / A | N / A | N / A | N / A |
| 7 | Longitud de palma | N / A | N / A | N / A | N / A |
| 8 | Ancho de palma | 80 mm | 93 mm | 100 mm | 115 mm |
| 9 | Longitud de puño | N / A | N / A | N / A | N / A |
| 10 | Ancho de puño | N / A | N / A | N / A | N / A |
| 11 | Longitud total | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| 12 | Ribete | N / A | N / A | N / A | N / A |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento y cuidados: | Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo. |
| Observación general: | Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario. |
| Aclaración: | La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Equipos de Seguridad Industrial ARGOS S.A. de C.V. a los teléfonos (55) 5958-6040, (55) 5958-6041, (55) 5958-6042. |